



Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OGS-OOKG/10M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: OGS501

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

No scale drawing available



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Kućište	Tip navoja

Primjena

Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla
-----------------	--------------------------------------

Električni podaci

Radni napon [V]	10...36 DC
Potrošnja struje [mA]	< 17
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Valna duljina [nm]	880

Izlazi

Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Predajnik / prijamnik	predajnik
Doseg [m]	< 15
Prilagodljivo područje	ne



Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OGS-OOKG/10M

Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm]	2000
---	------

Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na	pri maksimalnom rastojanju
--	----------------------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...80
--------------------------	----------

Zaštita	IP 67
---------	-------

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B

Mehanički podaci

Kućište	Tip navoja
---------	------------

Dimenzije [mm]	M18 x 1
----------------	---------

Oznaka navoja	M18 x 1
---------------	---------

Materijali	PBT
------------	-----

Optički materijal	PMMA
-------------------	------

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
--------	-------	-----------------

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	zaporne matice: 2
-------------------	-------------------

Opaske


Opaske	Pogonski napon "supply class 2" prema cULus
--------	---

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 10 m, PVC; 2 x 0,34 mm²

Priključak



Boje žica :
 BN = Smeđe
 BU = Plavo