



## Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OGS-00KG/V4A/6M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: OGS301

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

No scale drawing available

## Značajke proizvoda

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
| Kućište       | Tip navoja          |

## Primjena

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
|-----------------|--------------------------------------|

## Električni podaci

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Radni napon [V]                | 10...36 DC          |
| Potrošnja struje [mA]          | < 17                |
| Zaštitna klasa                 | II                  |
| Zaštita od obrnutog polariteta | da                  |
| Vrsta svjetla                  | Infracrveno svjetlo |
| Valna duljina [nm]             | 880                 |

## Izlazi

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Zaštita od kratkog spoja       | da       |
| Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
| Zaštita od preopterećenja      | da       |

## Domet nadzora


|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Predajnik / prijamnik                      | predajnik                  |
| Doseg [m]                                  | < 15                       |
| Prilagodljivo područje                     | ne                         |
| Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm]    | 2000                       |
| Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na | pri maksimalnom rastojanju |



## Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OGS-OOKG/V4A/6M

| Radni uvjeti                              |              |                                     |
|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| Temperatura okoline                       | [°C]         | -25...80                            |
| Zaštita                                   |              | IP 68; IP 69K                       |
| Testovi / odobrenja                       |              |                                     |
| EMC                                       | EN 60947-5-2 |                                     |
|                                           | EN 55011     | Razred B                            |
| Mehanički podaci                          |              |                                     |
| Kućište                                   |              | Tip navoja                          |
| Dimenzije                                 | [mm]         | M18 x 1                             |
| Oznaka navoja                             |              | M18 x 1                             |
| Materijali                                |              | nehrđajući čelik (1,4404/316L); PBT |
| Optički materijal                         |              | PMMA                                |
| Prikazi / radni elementi                  |              |                                     |
| Prikaz                                    | Pogon        | 1 x LED, Zeleno                     |
| Dodatna oprema                            |              |                                     |
| Isporuka obuhvata                         |              | zaporne matice: 2                   |
| Opaske                                    |              |                                     |
| Količina pakiranja                        |              | 1 kom.                              |
| Električni priključak                     |              |                                     |
| Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm <sup>2</sup> |              |                                     |
| Priključak                                |              |                                     |



BN = Boje žica :  
Smeđe  
BU = Plavo