


# Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OGE-FPKG/V4A/6M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: OGE302 ili OGE303

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 taster

## Značajke proizvoda

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
| Kućiste       | Tip navoja          |

## Primjena

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
|-----------------|--------------------------------------|

## Električni podaci

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Radni napon [V]                | 10...36 DC          |
| Potrošnja struje [mA]          | < 22                |
| Zaštitna klasa                 | II                  |
| Zaštita od obrnutog polariteta | da                  |
| Vrsta svjetla                  | Infracrveno svjetlo |
| Valna duljina [nm]             | 880                 |

## Izlazi

|                                                  |                                                             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Električna izvedba                               | PNP                                                         |
| Izlazna funkcija                                 | osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju) |
| Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]     | 2,5                                                         |
| Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]   | 200                                                         |
| Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] | 200                                                         |
| Frekvencija prekapčanja DC [Hz]                  | 500                                                         |
| Zaštita od kratkog spoja                         | da                                                          |
| Vrsta zaštite od kratkog spoja                   | impulsno                                                    |
| Zaštita od preopterećenja                        | da                                                          |

## Domet nadzora



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Predajnik / prijamnik | prijamnik |
| Doseg [m]             | < 15      |



## Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OGE-FPKG/V4A/6M

|                               |  |                                     |                  |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------------|
| Prilagodljivo područje        |  | da                                  |                  |
| Radni uvjeti                  |  |                                     |                  |
| Temperatura okoline           |  | [°C]                                | -25...80         |
| Zaštita                       |  | IP 68; IP 69K                       |                  |
| Testovi / odobrenja           |  |                                     |                  |
| EMC                           |  | EN 60947-5-2                        |                  |
|                               |  | EN 55011                            | Razred B         |
| Mehanički podaci              |  |                                     |                  |
| Kućište                       |  | Tip navoja                          |                  |
| Dimenzije                     |  | [mm]                                | M18 x 1 / L = 63 |
| Oznaka navoja                 |  | M18 x 1                             |                  |
| Materijali                    |  | nehrđajući čelik (1,4404/316L); PBT |                  |
| Optički materijal             |  | PMMA                                |                  |
| Prikazi / radni elementi      |  |                                     |                  |
| Prikaz                        |  | Status prekapčanja                  | 1 x LED, Žuto    |
|                               |  | Pogon                               | 1 x LED, Zeleno  |
|                               |  | Funkcija                            | 1 x LED, Crveno  |
| Dodatna oprema                |  |                                     |                  |
| Isporuka obuhvata             |  | zaporne matice: 2                   |                  |
| Opaske                        |  |                                     |                  |
| Količina pakiranja            |  | 1 kom.                              |                  |
| Električni priključak         |  |                                     |                  |
| Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |  |                                     |                  |
| Priključak                    |  |                                     |                  |



Boje žica :  
 BN = Smeđe  
 BU = Plavo  
 BK = crno



## Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OGE-FPKG/V4A/6M

## dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka

