




Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OGE-HPKG/US/90°



Značajke proizvoda

|               |                |
|---------------|----------------|
| Vrsta svjetla | crvena lampica |
| Kućište       | Tip navoja     |

Primjena

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
|-----------------|--------------------------------------|

Električni podaci

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Radni napon [V]                | 10...30 DC; ("supply class 2" prema cULus) |
| Potrošnja struje [mA]          | < 12                                       |
| Zaštitna klasa                 | II                                         |
| Zaštita od obrnutog polariteta | da                                         |
| Vrsta svjetla                  | crvena lampica                             |
| Valna duljina [nm]             | 660                                        |

Izlazi

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Električna izvedba                             | PNP          |
| Izlazna funkcija                               | osvjetljenje |
| Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]   | 2,5          |
| Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200          |
| Frekvencija prekapčanja DC [Hz]                | 500          |
| Zaštita od kratkog spoja                       | da           |
| Vrsta zaštite od kratkog spoja                 | impulsno     |
| Zaštita od preopterećenja                      | da           |

Domet nadzora

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Predajnik / prijamnik  | prijamnik |
| Doseg [m]              | < 9       |
| Prilagodljivo područje | ne        |



Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OGE-HPKG/US/90°

| Radni uvjeti             |                       |                      |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Temperatura okoline      | [°C]                  | -25...60             |
| Zaštita                  |                       | IP 68                |
| Testovi / odobrenja      |                       |                      |
| EMC                      | EN 60947-5-2          |                      |
|                          | EN 55011              | Razred B             |
| MTTF                     | [godina]              | 953                  |
| Mehanički podaci         |                       |                      |
| Težina                   | [g]                   | 58,7                 |
| Kućište                  |                       | Tip navoja           |
| Dimenzije                | [mm]                  | M18 x 1 / L = 59,3   |
| Oznaka navoja            |                       | M18 x 1              |
| Materijali               |                       | Plemeniti čelik; ABS |
| Optički materijal        |                       | PMMA                 |
| Prikazi / radni elementi |                       |                      |
| Prikaz                   | Status prekapćanja    | 1 x LED, Žuto        |
|                          | Pogon                 | 1 x LED, Zeleno      |
| Dodatna oprema           |                       |                      |
| Isporuka obuhvata        | Matice: 2             |                      |
|                          | zaporni podložnici: 2 |                      |
| Opaske                   |                       |                      |
| Količina pakiranja       |                       | 1 kom.               |
| Električni priključak    |                       |                      |

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak

