




Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OGS-00KG/US/90°



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućište	Tip navoja

Primjena

Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla
-----------------	--------------------------------------

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Potrošnja struje [mA]	< 19
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrsta svjetla	crvena lampica
Valna duljina [nm]	660

Domet nadzora

Predajnik / prijamnik	predajnik
Doseg [m]	< 9
Prilagodljivo područje	ne
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm]	3000
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na	pri maksimalnom rastojanju

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...60
Zaštita	IP 68

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B
MTTF [godina]	1714	



Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OGS-OOKG/US/90°

Mehanički podaci		
Težina	[g]	58
Kućište		Tip navoja
Dimenzije	[mm]	M18 x 1 / L = 59,3
Oznaka navoja		M18 x 1
Materijali		Plemeniti čelik; ABS
Optički materijal		PMMA

Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno

Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		Matice: 2 zaporni podložnici: 2

Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak

