


Senzor difuzne refleksije s pozadinskim suzbijanjem

OHN-HPKG/2M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: O8H212

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućište	Kvadratno

Primjena

Načelo funkcije	Senzor difuzne refleksije
-----------------	---------------------------

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	< 20
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrsta svjetla	crvena lampica
Uobičajeni radni vijek [h]	75000
Referentna temperatura za radni vijek [°C]	25

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	osvjetljenje
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	50
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	800
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Doseg opipa [mm]	2...50; (bijeli papir 200 x 200 mm povlačenje od 90 %)
Prilagodljivo područje	ne



Senzor difuzne refleksije s pozadinskim suzbijanjem

OHN-HPKG/2M

Maks. promjer osvjetljenog mjesta [mm]	3,5
--	-----

Dimenzije točke osvjetljenja odnose se na	pri maksimalnom rastojanju
---	----------------------------

Vremena reakcije

Vrijeme reagiranja [s]	< 0,6
------------------------	-------

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-20...50
--------------------------	----------

Zaštita	IP 67
---------	-------

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mehanički podaci

Težina [g]	31
------------	----

Kućiste	Kvadratno
---------	-----------

Dimenzije [mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
----------------	-------------------

Materijali	ABS
------------	-----

Optički materijal	PMMA
-------------------	------

Poravnanje optike	bočna optika
-------------------	--------------

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
	nesigurno područje	1 x LED, Žuto bljeskanje


Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,09 mm²

Priključak



	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo