


Senzor difuzne refleksije s pozadinskim suzbijanjem

OHN-HPKG/0,20M/AS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: O8H216

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućište	Kvadratno

Primjena

Načelo funkcije	Senzor difuzne refleksije
-----------------	---------------------------

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	< 20
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrsta svjetla	crvena lampica
Uobičajeni radni vijek [h]	75000
Referentna temperatura za radni vijek [°C]	25

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	osvjetljenje
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	50
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	800
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Doseg opipa [mm]	2...50; (bijeli papir 200 x 200 mm povlačenje od 90 %)
Prilagodljivo područje	ne



Senzor difuzne refleksije s pozadinskim suzbijanjem

OHN-HPKG/0,20M/AS

Maks. promjer osvjetljenog mjesta	[mm]	3,5	
Dimenzije točke osvjetljenja odnose se na		pri maksimalnom rastojanju	
Vremena reakcije			
Vrijeme reagiranja	[s]	< 0,6	
Radni uvjeti			
Temperatura okoline	[°C]	-20...50	
Zaštita		IP 67	
Testovi / odobrenja			
EMC	EN 60947-5-2		
Mehanički podaci			
Težina	[g]	15	
Kućište		Kvadratno	
Dimenzije	[mm]	25,1 x 7,6 x 12,5	
Materijali		ABS	
Optički materijal		PMMA	
Poravnanje optike		bočna optika	
Prikazi / radni elementi			
Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto	
	nesigurno područje	1 x LED, Žuto bljeskanje	
Opaske			
Količina pakiranja		1 kom.	
Električni priključak			
Kabel: 0,2 m, PVC			
Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A			
			



Senzor difuzne refleksije s pozadinskim suzbijanjem

OHN-HPKG/0,20M/AS

Priključak

