


Senzor difuzne refleksije s pozadinskim suzbijanjem

OHH-HPKG/2M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: O8H206

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućište	Kvadratno

Primjena

Posebno svojstvo	Suzbijanje pozadine
Načelo funkcije	Senzor difuzne refleksije

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	< 20
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrsta svjetla	crvena lampica
Uobičajeni radni vijek [h]	75000
Referentna temperatura za radni vijek [°C]	25

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	osvjetljenje
Trajna snaga struje izlaza [mA]	50
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	800
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Doseg opipa [mm]	1...30; (bijeli papir 200 x 200 mm povlačenje od 90 %)
------------------	--



Senzor difuzne refleksije s pozadinskim suzbijanjem

OHH-HPKG/2M

Maks. promjer osvjetljenog mjesta [mm]	4,5
Dimenzije točke osvjetljenja odnose se na	pri maksimalnom rastojanju
Dostupno suzbijanje pozadine	da

Vremena reakcije

Vrijeme reagiranja [s]	< 0,6
------------------------	-------

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-20...50
Zaštita	IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mehanički podaci

Težina [g]	28,2
Kućiste	Kvadratno
Dimenzije [mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
Materijali	ABS
Optički materijal	PMMA
Poravnanje optike	bočna optika

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	nesigurno područje	1 x LED, Žuto bljeskanje


Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,09 mm²

Priključak



	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo