


## Retroreflektivni senzor

OHP-DPKG/0,20M/AS

Otkazani artikal

Alternativni artikli: O8P204

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



## Značajke proizvoda

|               |                |
|---------------|----------------|
| Vrsta svjetla | crvena lampica |
| Kućiste       | Kvadratno      |

## Primjena

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Posebno svojstvo | filter za polarizaciju  |
| Načelo funkcije  | Retroreflektivni senzor |

## Električni podaci

|                                       |      |                |
|---------------------------------------|------|----------------|
| Radni napon                           | [V]  | 10...30 DC     |
| Potrošnja struje                      | [mA] | < 20           |
| Zaštitna klasa                        |      | III            |
| Zaštita od obrnutog polariteta        |      | da             |
| Vrsta svjetla                         |      | crvena lampica |
| Uobičajeni radni vijek                | [h]  | 75000          |
| Referentna temperatura za radni vijek | [°C] | 25             |

## Izlazi

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Električna izvedba                             | PNP             |
| Izlazna funkcija                               | ukapčanje tamno |
| Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 50              |
| Frekvencija prekapčanja DC [Hz]                | 800             |
| Zaštita od kratkog spoja                       | da              |
| Vrsta zaštite od kratkog spoja                 | impulsno        |
| Zaštita od preopterećenja                      | da              |

## Domet nadzora

|                         |     |                                   |
|-------------------------|-----|-----------------------------------|
| Doseg na retroreflektor | [m] | 0,8; (Retroreflektor Ø 35 E20004) |
|-------------------------|-----|-----------------------------------|

**Retroreflektivni senzor**

OHP-DPKG/0,20M/AS

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Prilagodljivo područje                     | ne    |
| Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm]    | 10    |
| Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na | Doseg |
| Dostupan filter polarizacije               | da    |

**Vremena reakcije**

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Vrijeme reagiranja [s] | < 0,6 |
|------------------------|-------|

**Radni uvjeti**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Temperatura okoline [°C] | -20...50 |
| Zaštita                  | IP 67    |

**Testovi / odobrenja**

|     |              |
|-----|--------------|
| EMC | EN 60947-5-2 |
|-----|--------------|

**Mehanički podaci**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Težina [g]        | 14,9              |
| Kućište           | Kvadratno         |
| Dimenzije [mm]    | 20,6 x 7,6 x 12,5 |
| Materijali        | ABS               |
| Optički materijal | PMMA              |
| Poravnanje optike | bočna optika      |

**Prikazi / radni elementi**

|        |                    |                          |
|--------|--------------------|--------------------------|
| Prikaz | Status prekapčanja | 1 x LED, Žuto            |
|        | nesigurno područje | 1 x LED, Žuto bljeskanje |

**Opaske**

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |
|--------------------|--------|

**Električni priključak**

Kabel: 0,2 m, PVC

Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A





## Retroreflektivni senzor

OHP-DPKG/0,20M/AS

### Priključak

