


Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OHS-00KG/0,20M/AS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: O8S202

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućište	Kvadratno

Primjena

Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla
-----------------	--------------------------------------

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	< 20
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrsta svjetla	crvena lampica
Valna duljina [nm]	660
Uobičajeni radni vijek [h]	75000
Referentna temperatura za radni vijek [°C]	25

Izlazi

Zaštita od preopterećenja	da
---------------------------	----

Domet nadzora

Predajnik / prijamnik	predajnik
Doseg [m]	< 1,2
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm]	10
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na	Doseg

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-20...50
--------------------------	----------



Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OHS-00KG/0,20M/AS

Zaštita	IP 67
---------	-------

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mehanički podaci

Težina [g]	15,4
Kućište	Kvadratno
Dimenzije [mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
Materijali	ABS
Optički materijal	PMMA
Poravnanje optike	bočna optika

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 0,2 m, PVC

Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A



Priključak

