

Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OHE-DPKG/0,20M/AS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: O8E202

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućište	Kvadratno

Primjena

Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla
-----------------	--------------------------------------

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	< 10
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrsta svjetla	crvena lampica
Valna duljina [nm]	660

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	ukapčanje tamno
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	50
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	200
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Predajnik / prijamnik	prijamnik
Doseg [m]	< 1,2
Prilagodljivo područje	ne



Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OHE-DPKG/0,20M/AS

Vremena reakcije		
Vrijeme reagiranja	[s]	< 2,5
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-20...50
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
Mehanički podaci		
Težina	[g]	14,8
Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
Materijali		ABS
Optički materijal		PMMA
Poravnanje optike		bočna optika
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	nesigurno područje	1 x LED, Žuto bljeskanje
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Kabel: 0,2 m, PVC		
Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A		
		

Priključak

