




Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OHS-00KG/0,20M/AS

Otkazani artikal

Alternativni artikli: O8S201

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućište	Kvadratno

Primjena

Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla
-----------------	--------------------------------------

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...30 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 20
Zaštitna klasa		III
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		crvena lampica
Valna duljina	[nm]	660
Uobičajeni radni vijek	[h]	75000
Referentna temperatura za radni vijek	[°C]	25

Izlazi

Zaštita od preopterećenja	da
---------------------------	----

Domet nadzora

Predajnik / prijamnik		predajnik
Doseg	[m]	< 1,2
Maks. promjer osvijetljenog mjesta	[mm]	10
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na		Doseg

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-20...50
---------------------	------	----------



Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OHS-00KG/0,20M/AS

Zaštita	IP 67
---------	-------

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mehanički podaci

Težina	[g]	14,9
Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
Materijali		ABS
Optički materijal		PMMA
Poravnanje optike		bočna optika

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 0,2 m, PVC

Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A



Priključak

