


## Retroreflektivni senzor

OIP-FBOW

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



## Značajke proizvoda

Kućište

Tip navoja

## Primjena

Posebno svojstvo

filtrar za polarizaciju

Načelo funkcije

Retroreflektivni senzor

## Električni podaci

Frekvencija AC

[Hz]

47...63

Radni napon

[V]

20...250 AC

Zaštitna klasa

II

## Izlazi

Izlazna funkcija

osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju)

Maks. naponski pad izlaza  
prekapčanja AC

[V]

4

Maks. struja propuštanja

[mA]

12

Trajna snaga struje izlaza  
prekapčanja AC

[mA]

300

Kratkoročna snaga struje  
izlaza prekapčanja

[mA]

2200; (10 ms / 0,5 Hz)

Frekvencija prekapčanja AC

[Hz]

65

Zaštita od kratkog spoja

ne

Zaštita od preopterećenja

ne

## Domet nadzora

Doseg

[m]

&lt; 2; (Retroreflektor Ø 80 E20005)

Prilagodljivo područje

da

Dostupan filtrar polarizacije

da

## Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-25...60



## Retroreflektivni senzor

OIP-FBOW

|                              |                              |               |
|------------------------------|------------------------------|---------------|
| Zaštita                      | IP 65                        |               |
| Testovi / odobrenja          |                              |               |
| EMC                          | EN 60947-5-2                 |               |
| Mehanički podaci             |                              |               |
| Kućište                      | Tip navoja                   |               |
| Dimenzije [mm]               | M30 x 1,5 / L = 125          |               |
| Oznaka navoja                | M30 x 1,5                    |               |
| Materijali                   | PBT; PPO izmijenjeno         |               |
| Optički materijal            | PMMA                         |               |
| Prikazi / radni elementi     |                              |               |
| Prikaz                       | Status prekapčanja           | 1 x LED, Žuto |
| Dodatna oprema               |                              |               |
| Isporuka obuhvata            | zaporne matice: 2<br>izvijač |               |
| Opaske                       |                              |               |
| Količina pakiranja           | 1 kom.                       |               |
| Električni priključak        |                              |               |
| Utične stezaljke: ...1,5 mm² |                              |               |
| Priključak                   |                              |               |

