






Senzor difuzne refleksije

OIT-FNKG

Maks. promjer osvjetljenog mjesta	[mm]	122
Dimenzije točke osvjetljenja odnose se na		pri maksimalnom rastojanju

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 65

Testovi / odobrenja

EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[godina]	659

Mehanički podaci

Težina	[g]	125,5
Kućište		Tip navoja
Dimenzije	[mm]	M30 x 1,5 / L = 125
Oznaka navoja		M30 x 1,5
Materijali		PBT; PPO izmijenjeno
Optički materijal		PMMA

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
--------	--------------------	---------------

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata		zaporne matice: 2 izvijač
-------------------	--	------------------------------


Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

Električni priključak

Utične stezaljke: ...1,5 mm²; Obloga kabela: Ø 7...13 mm; Kabela priprubnica: M20 X 1,5

Priključak





Senzor difuzne refleksije

OIT-FNKG

dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka

