


OIP-FPKG



crvena lampica

Tip navoja

filtar za polarizaciju

Retroreflektivni senzor

10...55 DC

25; ((24 V))

11

da

crvena lampica

660

PNP

osvijetljeni/zamračeni način; (programibilno)

2,5

250

65

da

impulsno

da

0,15...2; (Retroreflektor Ø 80 E20005)



Retroreflektivni senzor

OIP-FPKG

Prilagodljivo područje	da
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm]	200
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na	pri maksimalnom rastojanju
Dostupan filter polarizacije	da

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...60
Zaštita	IP 65

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [godina]	661

Mehanički podaci

Težina [g]	127
Kućište	Tip navoja
Dimenzije [mm]	M30 x 1,5 / L = 125
Oznaka navoja	M30 x 1,5
Materijali	PBT; PPO izmijenjeno
Optički materijal	PMMA

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
--------	--------------------	---------------

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	zaporne matice: 2 izvijač
-------------------	------------------------------


Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Utične stezaljke: ...1,5 mm²; Obloga kabela: Ø 7...13 mm; Kabela priubnica: M20 X 1,5

Priključak





Retroreflektivni senzor

OIP-FPKG

dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka

