




Senzor difuzne refleksije s pozadinskim suzbijanjem

OIH-HNKG/US/600MM

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



1 Potenciometar



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla crvena lampica

Primjena

Posebno svojstvo Suzbijanje pozadine

Načelo funkcije Senzor difuzne refleksije

Električni podaci

Radni napon [V] 10...30 DC; ("supply class 2" prema cULus)

Potrošnja struje [mA] 35

Zaštitna klasa III

Zaštita od obrnutog polariteta da

Vrsta svjetla crvena lampica

Valna duljina [nm] 625

Izlazi

Električna izvedba NPN

Izlazna funkcija osvjetljenje

Maks. naponski pad izlaza [V] 2,5

Trajna snaga struje izlaza [mA] 200

Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 300

Zaštita od kratkog spoja da

Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno

Zaštita od preopterećenja da



Senzor difuzne refleksije s pozadinskim suzbijanjem

OIH-HNKG/US/600MM

Domet nadzora		
Doseg opipa	[mm]	< 600; (bijeli papir 200 x 200 mm povlačenje od 90 %)
Područje na bijelom predmetu (povlačenje od 90 %)	[mm]	< 600
Područje na sivom predmetu (povlačenje od 18 %)	[mm]	< 596
Područje na crnom predmetu (povlačenje od 6 %)	[mm]	< 578
Prilagodljivo područje		ne
Maks. promjer osvijetljenog mjesta	[mm]	30
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na		pri maksimalnom rastojanju
Dostupno suzbijanje pozadine		da
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...60
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
Mehanički podaci		
Težina	[g]	200,4
Dimenzije	[mm]	64 x 43 x 38
Oznaka navoja		M30 x 1,5
Materijali		Tlačno lijevani cink niklovano
Optički materijal		PMMA
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata	zaporna matica: 1	
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak		
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A		
2 1 3 4		



Senzor difuzne refleksije s pozadinskim suzbijanjem

OIH-HNKG/US/600MM

Priključak

