



Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OJE-FPKG/FO/AS



1 taster



Značajke proizvoda		
Vrsta svjetla	crvena lampica	
Kućište	Kvadratno	
Primjena		
Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla	
Električni podaci		
Radni napon	[V]	10...30 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 12
Zaštitna klasa		III
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		crvena lampica
Valna duljina	[nm]	660
Izlazi		
Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		osvijetljeni/zamračeni način; (programibilno)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2,5



Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OJE-FPKG/FO/AS

Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	200
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	1200
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da

Domet nadzora

Predajnik / prijamnik		prijamnik
Doseg	[m]	< 10
Prilagodljivo područje		da

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...60
Zaštita		IP 67

Testovi / odobrenja

EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[godina]	968

Mehanički podaci

Težina	[g]	27
Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	35 x 24 x 11
Materijali		kućište: ABS; instalacija: Tlačno lijevani cink; prozor LED: SEPS; taster: SEPS
Optički materijal		Staklo
Poravnanje optike		čeona optika

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
	Funkcija	1 x LED, Crveno
Elektronska brava		da

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	Osnovno pričvršćivanje: 1, E20964
	Vijci: 2 x M3 x 16
	opružni podložnici: 2
	Matice: 2

Opaske

Opaske	Pogonski napon "supply class 2" prema cULus
Količina pakiranja	1 kom.

Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OJE-FPKG/FO/AS

Električni priključak

Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A



Priključak



2

Teach



Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OJE-FPKG/FO/AS

dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka

