




Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OJE-FNKG/FO/AS

Otkazani artikal

Alternativni artikli: O6E207 + O6S203
Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda		
Vrsta svjetla		crvena lampica
Kućište		Kvadratno
Primjena		
Načelo funkcije		Senzor blokade jednosmjernog svjetla
Električni podaci		
Radni napon	[V]	10...30 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 12
Zaštitna klasa		III
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		crvena lampica
Valna duljina	[nm]	660



Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OJE-FNKG/FO/AS

Izlazi		
Električna izvedba	NPN	
Izlazna funkcija	osvijetljeni/zamračeni način; (programibilno)	
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5	
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	200	
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	1200	
Zaštita od kratkog spoja	da	
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno	
Zaštita od preopterećenja	da	
Domet nadzora		
Predajnik / prijamnik	prijamnik	
Doseg [m]	< 10	
Prilagodljivo područje	da	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline [°C]	-25...60	
Zaštita	IP 67	
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [godina]	1023	
Mehanički podaci		
Težina [g]	39,2	
Kućište	Kvadratno	
Dimenzije [mm]	35 x 24 x 11	
Materijali	kućište: ABS; instalacija: Tlačno lijevani cink; prozor LED: SEPS; taster: SEPS	
Optički materijal	Staklo	
Poravnanje optike	čeona optika	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
	Funkcija	1 x LED, Crveno
Elektronska brava	da	
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata	Osnovno pričvršćivanje: 1, E20964	
	Vijci: 2 x M3 x 16	
	opružni podložnici: 2	
	Matice: 2	
Opaske		
Opaske	Pogonski napon "supply class 2" prema cULus	
Količina pakiranja	1 kom.	

Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla


OJE-FNKG/FO/AS

Električni priključak

Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A



Priključak





Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OJE-FNKG/FO/AS

dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka

