




Prijamnik laserskog senzora blokade

OJELFPKG/SO/AS



1 taster



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Klasa laserske zaštite	1
Kućiste	Kvadratno

Primjena

Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla
-----------------	--------------------------------------

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...30 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 12
Zaštitna klasa		III
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		crvena lampica
Valna duljina	[nm]	650
Uobičajeni radni vijek	[h]	50000

Izlazi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----



Prijamnik laserskog senzora blokade

OJELFPKG/SO/AS

Izlazna funkcija	osvijetljeni/zamračeni način; (programibilno)	
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5	
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	200	
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	1200	
Zaštita od kratkog spoja	da	
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno	
Zaštita od preopterećenja	da	
Domet nadzora		
Predajnik / prijamnik	prijamnik	
Doseg [m]	< 1	
Prilagodljivo područje	da	
Promjer najmanjeg uočljivog predmeta [mm]	0,8	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline [°C]	-10...60	
Zaštita	IP 67	
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
Klasa laserske zaštite	1	
Napomena o laserskoj zaštiti	Oprez:	Laserska svjetlost
	laserski razred:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		Usklađeno s 21 CFR 1040 osim otklona prema Laserskoj napomeni br. 50, datum lipanj 2007.
MTTF [godina]	952	
Mehanički podaci		
Težina [g]	26,8	
Kućište	Kvadratno	
Dimenzije [mm]	35 x 11 x 24	
Materijali	kućište: ABS; instalacija: Tlačno lijevani cink; prozor LED: SEPS; taster: SEPS	
Optički materijal	Staklo	
Poravnanje optike	bočna optika	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
	Funkcija	1 x LED, Crveno
Elektronska brava	da	
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata	Osnovno pričvršćivanje: 1, E20964	
	Vijci: 2 x M3 x 16	
	opružni podložnici: 2	
	Matice: 2	

Prijamnik laserskog senzora blokade

OJELFPKG/SO/AS

Opaske

Opaske

Pogonski napon "supply class 2" prema cULus

Količina pakiranja


1 kom.

Električni priključak

Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A



Priključak



2

Teach