




Senzor difuzne refleksije

OJB-FPKG/FO/0,15M/US



1 taster



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućiste	Kvadratno

Primjena

Posebno svojstvo	Pozlaćeni kontakti
Načelo funkcije	Senzor difuzne refleksije

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...30 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 22
Zaštitna klasa		III
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		crvena lampica
Valna duljina	[nm]	660

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	osvijetljeni/zamračeni način; (programibilno)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V] 2,5



Senzor difuzne refleksije

OJB-FPKG/FO/0,15M/US

Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	200
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	2000
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da

Domet nadzora		
Doseg opipa	[mm]	1...600; (bijeli papir 200 x 200 mm povlačenje od 90 %)
Prilagodljivo područje		da
Maks. promjer osvijetljenog mjest	[mm]	60
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na		pri maksimalnom rastojanju

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...60
Zaštita		IP 67

Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[godina]	867

Mehanički podaci		
Težina	[g]	54,4
Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	35 x 24 x 11
Materijali		kućište: ABS; instalacija: Tlačno lijevani cink; prozor LED: SEPS; taster: SEPS
Optički materijal		Staklo
Poravnanje optike		čeona optika

Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
	Funkcija	1 x LED, Crveno
Elektronska brava		da

Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata	Osnovno pričvršćivanje: 1, E20964	
	Vijci: 2 x M3 x 16	
	opružni podložnici: 2	
	Matice: 2	

Opaske		
Opaske	Pogonski napon "supply class 2" prema cULus	
Količina pakiranja	1 kom.	

Senzor difuzne refleksije

OJB-FPKG/FO/0,15M/US


Električni priključak

Kabel: 0,15 m, PUR

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Hytrel 8068; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno



Priključak



2 Teach



Senzor difuzne refleksije

OJB-FPKG/FO/0,15M/US

dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka

