



Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OJS-00KG/FO/0,15M/US



1 Tipka bez funkcije



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućište	Kvadratno

Primjena

Posebno svojstvo	Pozlaćeni kontakti
Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...30 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 19
Zaštitna klasa		III
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		crvena lampica
Valna duljina	[nm]	660

Izlazi

Zaštita od preopterećenja	da
---------------------------	----

Domet nadzora

Predajnik / prijamnik	predajnik
Doseg [m]	< 10



Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OJS-00KG/FO/0,15M/US

Maks. promjer osvjetljenog mjesta	[mm]	1000
-----------------------------------	------	------

Dimenzije točke osvjetljenja odnose se na		pri maksimalnom rastojanju
---	--	----------------------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...60
---------------------	------	----------

Zaštita		IP 67
---------	--	-------

Testovi / odobrenja

EMC		EN 60947-5-2
-----	--	--------------

MTTF	[godina]	1773
------	----------	------

Mehanički podaci

Težina	[g]	52,05
--------	-----	-------

Kućiste		Kvadratno
---------	--	-----------

Dimenzije	[mm]	35 x 24 x 11
-----------	------	--------------

Materijali		kućište: ABS; instalacija: Tlačno lijevani cink; prozor LED: SEPS; taster: SEPS
------------	--	---

Optički materijal		Staklo
-------------------	--	--------

Poravnanje optike		čeona optika
-------------------	--	--------------

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
--------	-------	-----------------

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata		Osnovno pričvršćivanje: 1, E20964
-------------------	--	-----------------------------------

		Vijci: 2 x M3 x 16
--	--	--------------------

		opružni podložnici: 2
--	--	-----------------------

		Matice: 2
--	--	-----------

Opaske

Opaske		Pogonski napon "supply class 2" prema cULus
--------	--	---

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

Električni priključak

Kabel: 0,15 m, PVC		
--------------------	--	--

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Hytrel 8068; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno





Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OJS-OOKG/FO/0,15M/US

Priključak

