


# Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OJE-FPKG/FO/0,15M/US

Otkazani artikal

Alternativni artikli: OJ5109

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 Tipka bez funkcije



## Značajke proizvoda

|               |                |
|---------------|----------------|
| Vrsta svjetla | crvena lampica |
| Kućište       | Kvadratno      |

## Primjena

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti                   |
| Načelo funkcije  | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |

## Električni podaci

|                                |      |                |
|--------------------------------|------|----------------|
| Radni napon                    | [V]  | 10...30 DC     |
| Potrošnja struje               | [mA] | < 12           |
| Zaštitna klasa                 |      | III            |
| Zaštita od obrnutog polariteta |      | da             |
| Vrsta svjetla                  |      | crvena lampica |
| Valna duljina                  | [nm] | 660            |



## Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OJE-FPKG/FO/0,15M/US

| Izlazi                                         |                                                                                 |                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Električna izvedba                             | PNP                                                                             |                 |
| Izlazna funkcija                               | osvijetljeni/zamračeni način; (programibilno)                                   |                 |
| Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]   | 2,5                                                                             |                 |
| Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200                                                                             |                 |
| Frekvencija prekapčanja DC [Hz]                | 1200                                                                            |                 |
| Zaštita od kratkog spoja                       | da                                                                              |                 |
| Vrsta zaštite od kratkog spoja                 | impulsno                                                                        |                 |
| Zaštita od preopterećenja                      | da                                                                              |                 |
| Domet nadzora                                  |                                                                                 |                 |
| Predajnik / prijamnik                          | prijamnik                                                                       |                 |
| Doseg [m]                                      | < 10                                                                            |                 |
| Prilagodljivo područje                         | da                                                                              |                 |
| Radni uvjeti                                   |                                                                                 |                 |
| Temperatura okoline [°C]                       | -25...60                                                                        |                 |
| Zaštita                                        | IP 67                                                                           |                 |
| Testovi / odobrenja                            |                                                                                 |                 |
| EMC                                            | EN 60947-5-2                                                                    |                 |
| MTTF [godina]                                  | 968                                                                             |                 |
| Mehanički podaci                               |                                                                                 |                 |
| Težina [g]                                     | 54,8                                                                            |                 |
| Kućište                                        | Kvadratno                                                                       |                 |
| Dimenzije [mm]                                 | 35 x 24 x 11                                                                    |                 |
| Materijali                                     | kućište: ABS; instalacija: Tlačno lijevani cink; prozor LED: SEPS; taster: SEPS |                 |
| Optički materijal                              | Staklo                                                                          |                 |
| Poravnanje optike                              | čeona optika                                                                    |                 |
| Prikazi / radni elementi                       |                                                                                 |                 |
| Prikaz                                         | Status prekapčanja                                                              | 1 x LED, Žuto   |
|                                                | Pogon                                                                           | 1 x LED, Zeleno |
|                                                | Funkcija                                                                        | 1 x LED, Crveno |
| Elektronska brava                              | da                                                                              |                 |
| Dodatna oprema                                 |                                                                                 |                 |
| Isporuka obuhvata                              | Osnovno pričvršćivanje: 1, E20964                                               |                 |
|                                                | Vijci: 2 x M3 x 16                                                              |                 |
|                                                | opružni podložnici: 2                                                           |                 |
|                                                | Matice: 2                                                                       |                 |
| Opaske                                         |                                                                                 |                 |
| Opaske                                         | Pogonski napon "supply class 2" prema cULus                                     |                 |
| Količina pakiranja                             | 1 kom.                                                                          |                 |

## Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OJE-FPKG/FO/0,15M/US


### Električni priključak

Kabel: 0,15 m, PUR

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Hytrel 8068; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno



### Priključak



2 Teach



## Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OJE-FPKG/FO/0,15M/US

## dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka

