




Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OJS-00KG/FO/AS



1 Tipka bez funkcije



Značajke proizvoda	
Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Kućiste	Kvadratno
Primjena	
Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla
Električni podaci	
Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	< 19
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Valna duljina [nm]	880
Izlazi	
Zaštita od preopterećenja	da
Domet nadzora	
Predajnik / prijamnik	predajnik



Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OJS-OOKG/FO/AS

Doseg	[m]	< 5
-------	-----	-----

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...60
---------------------	------	----------

Zaštita		IP 67
---------	--	-------

Testovi / odobrenja

EMC		EN 60947-5-2
-----	--	--------------

MTTF	[godina]	1759
------	----------	------

Mehanički podaci

Težina	[g]	26,6
--------	-----	------

Kućište		Kvadratno
---------	--	-----------

Dimenzije	[mm]	35 x 24 x 11
-----------	------	--------------

Materijali		kućište: ABS; instalacija: Tlačno lijevani cink; prozor LED: SEPS; taster: SEPS
------------	--	---

Optički materijal		Staklo
-------------------	--	--------

Poravnanje optike		čeona optika
-------------------	--	--------------

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
--------	-------	-----------------

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata		Osnovno pričvršćivanje: 1, E20964
-------------------	--	-----------------------------------

		Vijci: 2 x M3 x 16
--	--	--------------------

		opružni podložnici: 2
--	--	-----------------------

		Matice: 2
--	--	-----------

Opaske

Opaske		Pogonski napon "supply class 2" prema cULus
--------	--	---

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

Električni priključak

Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A





Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OJS-00KG/FO/AS

Priključak

