


Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OJELFNKG/SO/AS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



1 taster

Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Klasa laserske zaštite	2
Kućiste	Kvadratno

Primjena

Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla
-----------------	--------------------------------------

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	< 12
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrsta svjetla	crvena lampica
Valna duljina [nm]	650
Uobičajeni radni vijek [h]	50000

Izlazi

Električna izvedba	NPN
Izlazna funkcija	osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju)



Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OJELFNKG/SO/AS

Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	200
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	1200
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da

Domet nadzora

Predajnik / prijamnik		prijamnik
Doseg	[m]	< 15
Prilagodljivo područje		da
Promjer najmanjeg uočljivog predmeta	[mm]	2

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-10...60
Zaštita		IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2	
Klasa laserske zaštite		2

Mehanički podaci

Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	35 x 11 x 24
Materijali		kućište: ABS; instalacija: Tlačno lijevani cink; prozor LED: SEPS; taster: SEPS
Optički materijal		Staklo
Poravnanje optike		bočna optika

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
	Funkcija	1 x LED, Crveno
Elektronska brava		da

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	Osnovno pričvršćivanje:	1, E20964
	Vijci:	2 x M3 x 16
	opružni podložnici:	2
	Matice:	2

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OJELFNKG/SO/AS

Električni priključak

Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A



Priključak

