




Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OJE-FPKG/SO/AS



1 taster



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućište	Kvadratno

Primjena

Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla
-----------------	--------------------------------------

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...30 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 12
Zaštitna klasa		III
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		crvena lampica
Valna duljina	[nm]	660

Izlazi

Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		osvijetljeni/zamračeni način; (programibilno)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	200



Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OJE-FPKG/SO/AS

Frekvencija prekapćanja DC [Hz]	1200
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Predajnik / prijamnik	prijamnik
Doseg [m]	< 10
Prilagodljivo područje	da

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...60
Zaštita	IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [godina]	952

Mehanički podaci

Težina [g]	26,9
Kućište	Kvadratno
Dimenzije [mm]	35 x 11 x 24
Materijali	kućište: ABS; prozor LED: SEPS; taster: SEPS
Optički materijal	Staklo
Poravnanje optike	bočna optika

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
	Funkcija	1 x LED, Crveno
Elektronska brava	da	

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	Vijci: 2
	opružni podložnici: 2
	Matice: 2

Opaske

Opaske	Pogonski napon "supply class 2" prema cULus
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak


Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A



Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OJE-FPKG/SO/AS

Priključak



2 Teach

dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka

