




Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OJE-FPKG/SO

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda		
Kućište	Kvadratno	
Primjena		
Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla	
Električni podaci		
Radni napon	[V]	10...30 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 12
Zaštitna klasa		II
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Izlazi		
Električna izvedba	PNP	
Izlazna funkcija	osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju)	
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	200
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	1200
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno



Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OJE-FPKG/SO

Zaštita od preopterećenja	da	
Domet nadzora		
Predajnik / prijamnik	prijamnik	
Doseg [m]	< 10	
Prilagodljivo područje	da	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline [°C]	-25...60	
Zaštita	IP 67	
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
Mehanički podaci		
Kućište	Kvadratno	
Dimenzije [mm]	35 x 11 x 24	
Materijali	kućište: ABS; prozor LED: SEPS; taster: SEPS	
Optički materijal	Staklo	
Poravnanje optike	bočna optika	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
	Funkcija	1 x LED, Crveno
Elektronska brava	da	
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata	Vijci: 2	
	opružni podložnici: 2	
	Matice: 2	
Opaske		
Opaske	Pogonski napon "supply class 2" prema cULus	
Količina pakiranja	1 kom.	


Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OJE-FPKG/SO

Električni priključak

Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm²

Priključak



	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
WH =	Bijelo

dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka

