




Retroreflektivni senzor za otkrivanje providnih objekata

OJPGFPKG/SO/0,15M/US



1 taster



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućiste	Kvadratno

Primjena

Posebno svojstvo	filtrar za polarizaciju
Načelo funkcije	Retroreflektivni senzor

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...30 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 22
Zaštitna klasa		III
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		crvena lampica
Valna duljina	[nm]	660

Izlazi

Električna izvedba	PNP	
Izlazna funkcija	osvijetljeni/zamračeni način; (programibilno)	
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2,5



Retroreflektivni senzor za otkrivanje providnih objekata

OJPGFPKG/SO/0,15M/US

Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	200
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	2000
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da

Domet nadzora		
Doseg na retroreflektor	[m]	0,2...1,5; (Retroreflektor 50 x 50 mm E20722)
Prilagodljivo područje		da
Maks. promjer osvijetljenog mjest	[mm]	64
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na		pri maksimalnom rastojanju
Dostupan filter polarizacije		da

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	0...60
Zaštita		IP 67

Testovi / odobrenja		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[godina]	854

Mehanički podaci		
Težina	[g]	40,8
Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	35 x 11 x 24
Materijali		kućište: ABS; prozor LED: SEPS; taster: SEPS
Optički materijal		Staklo
Poravnanje optike		bočna optika

Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
	Funkcija	1 x LED, Crveno

Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		Vijci: 2
		opružni podložnici: 2
		Matice: 2

Opaske		
Opaske		Pogonski napon "supply class 2" prema cULus
Količina pakiranja		1 kom.

Retroreflektivni senzor za otkrivanje providnih objekata

OJPGFPKG/SO/0,15M/US


Električni priključak

Kabel: 0,15 m, PVC

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak





Retroreflektivni senzor za otkrivanje providnih objekata

OJPGFPKG/SO/0,15M/US

dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka

