


Pojačalo optičkog vodiča

OKF-FPKG/10M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: OK5008

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućiste	Kvadratno

Električni podaci

Radni napon [V]	10...50 DC
Potrošnja struje [mA]	< 30; ((24 V))
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrsta svjetla	crvena lampica
Valna duljina [nm]	660

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	osvijetljeni/zamračeni način; (programibilno)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	250
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	120
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Doseg [m]	0...0,12; (Senzor blokade jednosmjernog svjetla)
Doseg opipa [mm]	0...40; (Senzor difuzne refleksije)
Prilagodljivo područje	da



Pojačalo optičkog vodiča

OKF-FPKG/10M

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...60
Zaštita		IP 65
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B
MTTF	[godina]	529
Mehanički podaci		
Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	50 x 19 x 35
Materijali		PPO izmijenjeno
Poravnanje optike		bočna optika
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		izvijač
		Vijci: 2 x M4 x 25
		podložnici: 2
		opružni podložnici: 2
		Matice: 2
Opaske		
Opaske		osvjetljenje odgovara izlaznoj funkciji NORMALNO ZATVORENO (NC) za vlaknenu optiku prolazne zrake
		odgovara izlaznoj funkciji NORMALNO OTVORENO (NO) za raspršivačko-reflektirajuću vlaknenu optiku
		ukapčanje tamno odgovara izlaznoj funkciji NORMALNO OTVORENO (NO) za vlaknenu optiku prolazne zrake
		odgovara izlaznoj funkciji NORMALNO ZATVORENO (NC) za raspršivačko-reflektirajuću vlaknenu optiku
Količina pakiranja		1 kom.





Pojačalo optičkog vodiča

OKF-FPKG/10M

Električni priključak

Kabel: 10 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Priključak



BN =	Boje žica :
BU =	Smeđe
BK =	Plavo
WH =	crno
	Bijelo