




Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OLS-000A



Značajke proizvoda		
Vrsta svjetla		Infracrveno svjetlo
Kućište		Kvadratno
Primjena		
Načelo funkcije		Senzor blokade jednosmjernog svjetla
Električni podaci		
Frekvencija AC	[Hz]	47...63
Radni napon	[V]	20...250 AC/DC
Maks. potrošnja struje	[VA]	4
Zaštitna klasa		II
Zaštita obrnutog polariteta		ne
Vrsta svjetla		Infracrveno svjetlo
Valna duljina	[nm]	880
Izlazi		
Osigurano protiv kratkog spoja		ne
Zaštita od preopterećenja		ne
Domet nadzora		
Predajnik / prijamnik		predajnik
Doseg	[m]	< 25
Prilagodljivo područje		ne
Maks. promjer osvijetljenog mjesta	[mm]	2500
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na		pri maksimalnom rastojanju



Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OLS-000A

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B
MTTF	[godina]	316
Mehanički podaci		
Težina	[g]	163,5
Kućiste		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	75 x 27 x 62
Materijali		PA; PBT
Optički materijal		PMMA
Poravnanje optike		bočna optika
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Utične stezaljke: ...1,5 mm ² ; Obloga kabela: Ø 4,5...10 mm; Kabelska priрубnica: M16 X 1,5		
Priključak		

