



Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OLS-00KG/LS-400

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: O5S500 + E21122

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

No scale drawing available

Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Kućište	Kvadratno

Primjena

Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla
-----------------	--------------------------------------

Električni podaci

Radni napon [V]	10...36 DC
Potrošnja struje [mA]	< 22
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Zaštita od prenapona	da
Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Valna duljina [nm]	880

Izlazi

Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno

Domet nadzora

Predajnik / prijamnik	predajnik
Doseg [m]	< 25
Prilagodljivo područje	ne
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm]	2000
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na	pri maksimalnom rastojanju

**Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla**

OLS-OOKG/LS-400

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
Mehanički podaci		
Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	75 x 27 x 62
Materijali		PBT
Optički materijal		PMMA
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Poveznik: 1 x 7/8"		