



# Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OLE-FNKG/LS-400

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: O5E502 + E21122

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

## No scale drawing available

### Značajke proizvoda

|         |           |
|---------|-----------|
| Kućiste | Kvadratno |
|---------|-----------|

### Primjena

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
|-----------------|--------------------------------------|

### Električni podaci

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Radni napon [V]                | 10...36 DC |
| Potrošnja struje [mA]          | < 30       |
| Zaštitna klasa                 | II         |
| Zaštita od obrnutog polariteta | da         |
| Zaštita od prenapona           | da         |

### Izlazi

|                                                |                                                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Električna izvedba                             | NPN                                                         |
| Izlazna funkcija                               | osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju) |
| Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]   | 2,5                                                         |
| Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100; (200 (...50 °C))                                       |
| Frekvencija prekapčanja DC [Hz]                | 500                                                         |
| Zaštita od kratkog spoja                       | da                                                          |
| Vrsta zaštite od kratkog spoja                 | impulsno                                                    |

### Domet nadzora

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Predajnik / prijamnik | prijamnik |
| Doseg [m]             | < 25      |



## Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OLE-FNKG/LS-400

| Radni uvjeti             |                    |                 |
|--------------------------|--------------------|-----------------|
| Temperatura okoline      | [°C]               | -25...80        |
| Zaštita                  |                    | IP 67           |
| Testovi / odobrenja      |                    |                 |
| EMC                      | EN 60947-5-2       |                 |
|                          | EN 55011           | Razred B        |
| Mehanički podaci         |                    |                 |
| Kućište                  |                    | Kvadratno       |
| Dimenzije                | [mm]               | 75 x 27 x 62    |
| Materijali               |                    | PBT             |
| Optički materijal        |                    | PMMA            |
| Prikazi / radni elementi |                    |                 |
| Prikaz                   | Status prekapčanja | 1 x LED, Žuto   |
|                          | Pogon              | 1 x LED, Zeleno |
|                          | Funkcija           | 1 x LED, Crveno |
| Opaske                   |                    |                 |
| Količina pakiranja       |                    | 1 kom.          |
| Električni priključak    |                    |                 |

Poveznik: 1 x 7/8" / M12; kodiranje: A



### Priključak

