




Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OMS-000W/LS-500



Prijemnik u donjoj optici
Odašiljač u gornjoj optici



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Kućište	Kvadratno

Primjena

Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla
-----------------	--------------------------------------

Električni podaci

Frekvencija AC	[Hz]	47...63
Radni napon	[V]	24...240 AC/DC
Maks. potrošnja struje	[VA]	6
Zaštitna klasa		II
Vrsta svjetla		Infracrveno svjetlo
Valna duljina	[nm]	880
Uobičajeni radni vijek	[h]	100000
Referentna temperatura za radni vijek	[°C]	25

Izlazi

Zaštita od kratkog spoja	ne
--------------------------	----

Domet nadzora

Predajnik / prijamnik		predajnik
Doseg	[m]	< 50
Prilagodljivo područje		ne
Maks. promjer osvijetljenog mjesta	[mm]	320



Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OMS-000W/LS-500

Dimenzije točke osvjetljenja odnose se na	Doseg
--	-------

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...40
Zaštita	IP 67

Mehanički podaci

Težina [g]	187,787
Kućište	Kvadratno
Dimenzije [mm]	73 x 45 x 49
Materijali	ABS armirano stakleno vlakno
Optički materijal	PMMA
Poravnanje optike	bočna optika

Prikazi / radni elementi


Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
--------	-------	-----------------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Poveznik: 1 x 7/8"; kodiranje: A; Zaključavanje: Aluminij, bezbojno eloksirano



Priključak

