



Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OME-FKOW/T/LS-500



Prijemnik u donjoj optici
Odašiljač u gornjoj optici



Značajke proizvoda

Kućiste Kvadratno

Primjena

Načelo funkcije Senzor blokade jednosmjernog svjetla

Električni podaci

Frekvencija AC [Hz] 47...63

Radni napon [V] 24...240 AC/DC

Maks. potrošnja struje [VA] 6

Zaštitna klasa II

Izlazi

Električna izvedba relej

Izlazna funkcija osvjetljeni/zamračeni način; (programibilno)

Opteretivost kontakta 3A / 250 V AC

Frekvencija prekapćanja AC [Hz] 10

Frekvencija prekapćanja DC [Hz] 10

Zaštita od kratkog spoja ne

Vremenska funkcija [s] 0 / 1 / 5 / 10 / 14

Domet nadzora

Predajnik / prijamnik prijamnik

Doseg [m] < 50

Prilagodljivo područje da




Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OME-FKOW/T/LS-500

Vremena reakcije		
Vrijeme reagiranja	[s]	< 10
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...40
Zaštita		IP 67
Mehanički podaci		
Težina	[g]	204,12
Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	73 x 45 x 49
Materijali		ABS armirano stakleno vlakno
Optički materijal		PMMA
Poravnanje optike		bočna optika
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
	nesigurno područje	1 x LED, Crveno
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		

Poveznik: 1 x 7/8"; kodiranje: A; Zaključavanje: Aluminij, bezbojno eloksirano



Priključak

