


Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OMS-00KG/US-100

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Prijemnik u donjoj optici
Odašiljač u gornjoj optici



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Kućište	Kvadratno

Primjena

Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla
-----------------	--------------------------------------

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	< 80
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Valna duljina [nm]	880

Izlazi

Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Predajnik / prijamnik	predajnik
Doseg [m]	< 50
Prilagodljivo područje	ne



Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OMS-OKG/US-100

Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm]	320
---	-----

Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na	Doseg
--	-------

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...40
--------------------------	----------

Zaštita	IP 67
---------	-------

Testovi / odobrenja

EMC	IEC 1000-4-2/3/4/5/6
-----	----------------------

Mehanički podaci

Težina [g]	68,039
------------	--------

Kućište	Kvadratno
---------	-----------

Dimenzije [mm]	73 x 45 x 49
----------------	--------------

Materijali	ABS armirano stakleno vlakno
------------	------------------------------

Optički materijal	PMMA
-------------------	------

Prikazi / radni elementi


Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
--------	-------	-----------------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Zaključavanje: Aluminij, bezbojno eloksirano



Priključak

