




Pojačalo optičkog vodiča

OO5-FPKG/M12/KL4

Temeljne boje nisu standardizirane za 8-polne utičnice.
Obratite pažnju na ožičenje senzora i utičnica (pogledajte tehnički list).



1 pričvršćivanje na vodilicu DIN



Značajke proizvoda		
Vrsta svjetla		crvena lampica
Kućište		Kvadratno
Primjena		
Posebno svojstvo		Izlaz provjere funkcije
Električni podaci		
Radni napon	[V]	12...36 DC
Potrošnja struje	[mA]	50; ((24 V))
Maks. potrošnja struje	[VA]	1,2
Zaštitna klasa		III
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		crvena lampica
Valna duljina	[nm]	630



Pojačalo optičkog vodiča

OOF-FPKG/M12/KL4

Izlazi		
Električna izvedba	PNP	
Izlazna funkcija	osvijetljeni/zamračeni način; (programibilno)	
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2	
Izlaz provjere funkcije	da	
Maks. Strujno opterećenje za izlaz provjere funkcije [mA]	200	
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	200	
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	1500	
Napomene o frekvenciji prekapčanja [Hz]	tipično	
Zaštita od kratkog spoja	da	
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno	
Zaštita od preopterećenja	da	
Vremenska funkcija [s]	0,001...0,1	
Domet nadzora		
Doseg [m]	< 3,8; (Senzor blokade jednosmjernog svjetla)	
Doseg opipa [mm]	0...300; (Senzor difuzne refleksije)	
Prilagodljivo područje	da	
Softver / programiranje		
Opcije za namještanje parametra	namještanje automatske i ručne sklopne točke; logičke funkcije AND, OR; druga sklopna točka	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline [°C]	-20...60	
Zaštita	IP 65	
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	Razred B
	EN 55011	
Mehanički podaci		
Težina [g]	486	
Kućište	Kvadratno	
Dimenzije [mm]	79,9 x 79,4 x 70,7	
Broj kanala	4	
Svjetlovodni spoj	FE-11 / FT-11	
Materijali	kućište: ABS; prozor prikaza: PMMA; prozor LED: SEPS; poklopac: Tlačno lijevani cink presvučeno plastikom (PA)	
Poravnanje optike	bočna optika	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz		potpuno grafički zaslon LCD, moguće zakretanje zaslona za 180° odabir jezika (njemački, engleski, francuski)
	Status prekapčanja	4 x LED, Žuto
Elektronska brava	da	




Pojačalo optičkog vodiča


OO5-FPKG/M12/KL4

Dodatna oprema	
Isporuka obuhvata	vodilica: 1 x 68 mm, EN 60715
Opaske	
Opaske	Pogonski napon "supply class 2" prema cULus
Količina pakiranja	1 kom.
Električni priključak	

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak



- 4: Out 1
- 2: Out 2
- 5: Out 3
- 6: Out 4

7 Izlaz provjere funkcije