


Pojačalo optičkog vodiča

OOF-FNKG/M16/KL6

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



1 pričvršćivanje na vodilicu DIN



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućište	Kvadratno

Primjena

Posebno svojstvo	Izlaz provjere funkcije
------------------	-------------------------

Električni podaci

Radni napon	[V]	12...36 DC
Potrošnja struje	[mA]	50; ((24 V))
Maks. potrošnja struje	[VA]	1,2
Zaštitna klasa		III
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		crvena lampica
Valna duljina	[nm]	630

Izlazi

Električna izvedba	NPN
--------------------	-----



Pojačalo optičkog vodiča

OOF-FNKG/M16/KL6

Izlazna funkcija	osvijetljeni/zamračeni način; (programabilno)	
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2	
Izlaz provjere funkcije	da	
Maks. Strujno opterećenje za izlaz provjere funkcije [mA]	200	
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	200	
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	1000	
Napomene o frekvenciji prekapčanja [Hz]	tipično	
Zaštita od kratkog spoja	da	
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno	
Zaštita od preopterećenja	da	
Vremenska funkcija [s]	0,001...0,1	
Domet nadzora		
Doseg [m]	< 3,8; (Senzor blokade jednosmjernog svjetla)	
Doseg opipa [mm]	0...300; (Senzor difuzne refleksije)	
Prilagodljivo područje	da	
Softver / programiranje		
Opcije za namještanje parametra	namještanje automatske i ručne sklopne točke; logičke funkcije AND, OR; druga sklopna točka	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline [°C]	-20...60	
Zaštita	IP 65	
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	Razred B
	EN 55011	
Mehanički podaci		
Težina [g]	528,4	
Kućište	Kvadratno	
Dimenzije [mm]	76,5 x 92,4 x 70,7	
Broj kanala	6	
Svjetlovodni spoj	FE-11 / FT-11	
Materijali	kućište: ABS; prozor prikaza: PMMA; prozor LED: SEPS; poklopac: Tlačno lijevani cink presvučeno plastikom (PA)	
Poravnanje optike	bočna optika	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz		potpuno grafički zaslon LCD, moguće zakretanje zaslona za 180° odabir jezika (njemački, engleski, francuski)
	Status prekapčanja	6 x LED, Žuto
Elektronska brava	da	
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata	vodilica: 1 x 81 mm, EN 60715	



Pojačalo optičkog vodiča

OOF-FNKG/M16/KL6


Opaske

Opaske	Pogonski napon "supply class 2" prema cULus
Količina pakiranja	1 kom.


Električni priključak

Poveznik: 1 x M16

Električni priključak - Priključak



Priključak



E: Out 1
P: Out 2
S: Out 3
G: Out 4
C: Out 5
T: Out 6

O Izlaz provjere funkcije