




Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

ORS-V



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Kućište	Kvadratno

Primjena

Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla
-----------------	--------------------------------------

Električni podaci

Priključak na sklopno pojačalo	da
Pojačivači prekapčanja	Priključak na sklopno pojačalo OV5012, OV0010
Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Valna duljina [nm]	950

Izlazi

Zaštita od kratkog spoja	ne
Zaštita od preopterećenja	ne

Domet nadzora

Predajnik / prijamnik	predajnik
Doseg [m]	< 2

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-20...80
Zaštita	IP 67

Testovi / odobrenja


EMC	EN 60947-5-2
MTTF [godina]	57078



Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

ORS-V

Mehanički podaci	
Težina [g]	59,5
Kućište	Kvadratno
Materijali	PPO izmijenjeno
Poravnanje optike	bočna optika
Dodatna oprema	
Isporuka obuhvata	Kutni pričvršćivač: 1, E20212
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.
Električni priključak	
Kabel: 2 m; 1 x 0,14 mm ²	
Priključak	



RD = Boje žica :
 screen = Crveno
 zaslon