




Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

ORS-V/6M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: OR0003

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Kućište	Kvadratno

Primjena

Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla
-----------------	--------------------------------------

Električni podaci

Priključak na sklopno pojačalo	da
Pojačivači prekapčanja	Priključak na sklopno pojačalo OV5012, OV0010
Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Valna duljina [nm]	950

Izlazi

Zaštita od kratkog spoja	ne
Zaštita od preopterećenja	ne

Domet nadzora

Predajnik / prijamnik	predajnik
Doseg [m]	< 2

Radni uvjeti


Temperatura okoline [°C]	-20...80
Zaštita	IP 67



Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

ORS-V/6M

Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[godina]	57078
Mehanički podaci		
Težina	[g]	0,093
Kućište		Kvadratno
Materijali		PPO izmijenjeno
Poravnanje optike		bočna optika
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		Kutni pričvršćivač: 1, E20212
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Kabel: 6 m; 1 x 0,14 mm ²		
Priključak		



RD = Boje žica :
 screen = Crveno
 zaslon