




Retroreflektivni senzor

ORR/ORT-V/6M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: OR0004

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Prijemnik u gornjoj optici
Odašiljač u donjoj optici

Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Kućište	Kvadratno

Primjena

Načelo funkcije	Retroreflektivni senzor
-----------------	-------------------------

Električni podaci

Priključak na sklopno pojačalo	da
Pojačivači prekapčanja	Priključak na sklopno pojačalo OV5012, OV0010
Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Valna duljina [nm]	950

Izlazi

Zaštita od kratkog spoja	ne
Zaštita od preopterećenja	ne

Domet nadzora

Doseg na retroreflektor [m]	0,3...1; (Retroreflektor Ø 80 E20005)
Doseg opipa [mm]	< 200; (bijeli papir 200 x 200 mm)

Radni uvjeti


Temperatura okoline [°C]	-20...80
Zaštita	IP 67



Retroreflektivni senzor

ORR/ORT-V/6M

Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
Mehanički podaci		
Težina	[g]	0,141
Kućište		Kvadratno
Materijali		PPO izmijenjeno
Poravnanje optike		bočna optika
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		Kutni pričvršćivač: 1, E20212
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Kabel: 6 m; 2 x 0,14 mm ²		
Priključak		



1 = predajnik
 2 = prijamnik
 Boje žica :
 RD = Crveno
 WH = Bijelo
 screen = zaslon