



## Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

ORS-V/10m

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: OR0003

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



### Značajke proizvoda

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
| Kućište       | Kvadratno           |

### Primjena

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
|-----------------|--------------------------------------|

### Električni podaci

|                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Priključak na sklopno pojačalo | da                                            |
| Pojačivači prekapčanja         | Priključak na sklopno pojačalo OV5012, OV0010 |
| Vrsta svjetla                  | Infracrveno svjetlo                           |
| Valna duljina [nm]             | 950                                           |

### Izlazi

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Zaštita od kratkog spoja  | ne |
| Zaštita od preopterećenja | ne |

### Domet nadzora

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Predajnik / prijamnik | predajnik |
| Doseg [m]             | < 2       |

### Radni uvjeti


|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Temperatura okoline [°C] | -20...80 |
| Zaštita                  | IP 67    |



## Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

ORS-V/10m

| Testovi / odobrenja                   |              |                               |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| EMC                                   | EN 60947-5-2 |                               |
| MTTF                                  | [godina]     | 57078                         |
| Mehanički podaci                      |              |                               |
| Težina                                | [g]          | 0,129                         |
| Kućište                               |              | Kvadratno                     |
| Materijali                            |              | PPO izmijenjeno               |
| Poravnanje optike                     |              | bočna optika                  |
| Dodatna oprema                        |              |                               |
| Isporuka obuhvata                     |              | Kutni pričvršćivač: 1, E20212 |
| Opaske                                |              |                               |
| Količina pakiranja                    |              | 1 kom.                        |
| Električni priključak                 |              |                               |
| Kabel: 10 m; 1 x 0,14 mm <sup>2</sup> |              |                               |
| Priključak                            |              |                               |



RD = Boje žica :  
 screen = Crveno  
 zaslon