




Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

ORS-V/6M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Kućište	Kvadratno

Primjena

Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla
-----------------	--------------------------------------

Električni podaci

Priključak na sklopno pojačalo	da
Pojačivači prekapčanja	Priključak na sklopno pojačalo OV5012, OV0010
Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Valna duljina [nm]	950

Izlazi

Zaštita od kratkog spoja	ne
Zaštita od preopterećenja	ne

Domet nadzora

Predajnik / prijamnik	predajnik
Doseg [m]	< 2

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-20...80
Zaštita	IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mehanički podaci

Kućište	Kvadratno
---------	-----------



Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

ORS-V/6M

Dimenzije	[mm]	25 x 10 x 15
Materijali		PPO izmijenjeno

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	Kutni pričvršćivač: 1, E20212
-------------------	-------------------------------


Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 6 m; 1 x 0,14 mm²

Priključak



RD = Boje žica :
screen = Crveno
zaslon