


Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OSE-FNKG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



- 1 mjerac vremena potenciometra
 2 Potenciometar osjetljivost
 Prijemnik u gornjoj optici

Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Kućište	Kvadratno

Primjena

Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla
-----------------	--------------------------------------

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...55 DC
Potrošnja struje	[mA]	20; ((24 V))
Zaštitna klasa		II
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		Infracrveno svjetlo
Valna duljina	[nm]	880

Izlazi

Električna izvedba	NPN
Izlazna funkcija	osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	250
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	100
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da



Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OSE-FNKG

Domet nadzora		
Predajnik / prijamnik		prijamnik
Doseg [m]		< 20
Prilagodljivo područje		da
Radni uvjeti		
Temperatura okoline [°C]		-25...80
Zaštita		IP 65
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
Mehanički podaci		
Kućište		Kvadratno
Dimenzije [mm]		80 x 28 x 95
Materijali		PPO izmijenjeno
Optički materijal		Staklo
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		Kutni pričvršćivač izvijač
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Utične stezaljke: ...1,5 mm ²		
Priključak		

