




Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OSS-00KG



| Značajke proizvoda             |                                      |                     |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Vrsta svjetla                  | Infracrveno svjetlo                  |                     |
| Kućište                        | Kvadratno                            |                     |
| Primjena                       |                                      |                     |
| Načelo funkcije                | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |                     |
| Električni podaci              |                                      |                     |
| Radni napon                    | [V]                                  | 10...55 DC          |
| Potrošnja struje               | [mA]                                 | 20; ((24 V))        |
| Zaštitna klasa                 |                                      | II                  |
| Zaštita od obrnutog polariteta |                                      | da                  |
| Vrsta svjetla                  |                                      | Infracrveno svjetlo |
| Valna duljina                  | [nm]                                 | 880                 |
| Domet nadzora                  |                                      |                     |
| Predajnik / prijamnik          | predajnik                            |                     |
| Doseg                          | [m]                                  | < 20                |
| Prilagodljivo područje         | da                                   |                     |
| Radni uvjeti                   |                                      |                     |
| Temperatura okoline            | [°C]                                 | -25...80            |
| Zaštita                        |                                      | IP 65               |
| Testovi / odobrenja            |                                      |                     |
| EMC                            | EN 60947-5-2                         |                     |
| MTTF                           | [godina]                             | 1801                |



## Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OSS-00KG

| Mehanički podaci                                                          |       |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| Težina                                                                    | [g]   | 264                                      |
| Kućište                                                                   |       | Kvadratno                                |
| Dimenzije                                                                 | [mm]  | 80 x 28 x 95                             |
| Materijali                                                                |       | PPO izmijenjeno                          |
| Optički materijal                                                         |       | Staklo                                   |
| Poravnanje optike                                                         |       | bočna optika                             |
| Prikazi / radni elementi                                                  |       |                                          |
| Prikaz                                                                    | Pogon | 1 x LED, Žuto                            |
| Dodatna oprema                                                            |       |                                          |
| Isporuka obuhvata                                                         |       | Kutni pričvršćivač: 1, E20210<br>izvijač |
| Opaske                                                                    |       |                                          |
| Količina pakiranja                                                        |       | 1 kom.                                   |
| Električni priključak                                                     |       |                                          |
| Utične stezaljke: ...1,5 mm <sup>2</sup> ; Kabelska prirubnica: M20 X 1,5 |       |                                          |
| Priključak                                                                |       |                                          |

