

Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OSE-FPKG/T

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: OS5013

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



- 1 mjerac vremena potenciometra
2 Potenciometar osjetljivost
Prijemnik u gornjoj optici

Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Kućište	Kvadratno

Primjena

Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla
-----------------	--------------------------------------

Električni podaci

Radni napon [V]	10...55 DC
Potrošnja struje [mA]	20; ((24 V))
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Valna duljina [nm]	880

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju)
Trajna snaga struje izlaza [mA] prekapčanja DC	250
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	100
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da



Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OSE-FPKG/T

Vremenska funkcija	[s]	0,01...5	
Domet nadzora			
Predajnik / prijamnik		prijamnik	
Doseg	[m]	< 20	
Prilagodljivo područje		da	
Radni uvjeti			
Temperatura okoline	[°C]	-25...80	
Zaštita		IP 65	
Testovi / odobrenja			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Razred B
Mehanički podaci			
Težina	[g]	0,276	
Kućište		Kvadratno	
Dimenzije	[mm]	80 x 28 x 95	
Materijali		PPO izmijenjeno	
Optički materijal		Staklo	
Prikazi / radni elementi			
Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto	
Dodatna oprema			
Isporuka obuhvata		Kutni pričvršćivač: 1, E20210 izvijač	
Opaske			
Količina pakiranja		1 kom.	
Električni priključak			
Utične stezaljke: ...1,5 mm²; Kabelska prirubnica: M20 X 1,5			
Priključak			

