


Senzor difuzne refleksije

OST-FNKG/T

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



- 1 mjerac vremena potencijometra
 2 Potencijometar osjetljivost
 Prijemnik u gornjoj optici
 Odašiljač u donjoj optici

Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Kućiste	Kvadratno

Primjena

Načelo funkcije	Senzor difuzne refleksije
-----------------	---------------------------

Električni podaci

Radni napon [V]	10...55 DC
Potrošnja struje [mA]	30; ((24 V))
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Valna duljina [nm]	880

Izlazi

Električna izvedba	NPN
Izlazna funkcija	osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	250
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	40
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da



Senzor difuzne refleksije

OST-FNKG/T

Vremenska funkcija	[s]	0,01...5
Domet nadzora		
Doseg opipa	[mm]	< 1000; (bijeli papir 200 x 200 mm)
Prilagodljivo područje		da
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 65
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
Mehanički podaci		
Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	80 x 28 x 95
Materijali		PPO izmijenjeno
Optički materijal		Staklo
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		Kutni pričvršćivač: 1, E20210 izvijač
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Utične stezaljke: ...1,5 mm ² ; Obloga kabela: Ø 7...13 mm		
Priključak		

