


Retroreflektivni senzor

OSP-FPKG

Otkazani artikal

Alternativni artikli: O4P500

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



- 1 mjerac vremena potenciometra
 2 Potenciometar osjetljivost
 Prijemnik u gornjoj optici
 Odašiljač u donjoj optici



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućiste	Kvadratno

Primjena

Posebno svojstvo	filter za polarizaciju
Načelo funkcije	Retroreflektivni senzor

Električni podaci

Radni napon [V]	10...55 DC
Potrošnja struje [mA]	25; ((24 V))
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrsta svjetla	crvena lampica
Valna duljina [nm]	660

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	osvijetljeni/zamračeni način; (programibilno)
Maks. naponski pad izlaza [V] prekapčanja DC	2,5



Retroreflektivni senzor

OSP-FPKG

Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	250
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	100
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da

Domet nadzora

Doseg na retroreflektor	[m]	6; (Retroreflektor Ø 80 E20005)
Prilagodljivo područje		da
Dostupan filter polarizacije		da

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...60
Zaštita		IP 65

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B
MTTF	[godina]	634

Mehanički podaci

Težina	[g]	275,2
Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	80 x 28 x 95
Materijali		PPO izmijenjeno
Optički materijal		Staklo
Poravnanje optike		bočna optika

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
--------	--------------------	---------------

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	Kutni pričvršćivač: 1, E20210 izvijač	
-------------------	--	--

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.	
--------------------	--------	--



Retroreflektivni senzor

OSP-FPKG

Električni priključak

Utične stezaljke: ...1,5 mm²; Kabelska priрубnica: M20 X 1,5

Priključak

