




Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OTS-00KG/US-100



po jedna odašiljačka dioda u gornjoj i donjoj optici



Značajke proizvoda		
Vrsta svjetla		Infracrveno svjetlo
Kućište		Kvadratno
Primjena		
Načelo funkcije		Senzor blokade jednosmjernog svjetla
Električni podaci		
Radni napon	[V]	10...50 DC
Potrošnja struje	[mA]	20; ((24 V))
Zaštitna klasa		II
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		Infracrveno svjetlo
Valna duljina	[nm]	880
Domet nadzora		
Predajnik / prijamnik		predajnik
Doseg	[m]	< 10
Prilagodljivo područje		ne
Maks. promjer osvijetljenog mjesta	[mm]	524
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na		pri maksimalnom rastojanju
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...60



Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OTS-OOKG/US-100

Zaštita	IP 65
---------	-------

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B
MTTF	[godina]	1862

Mehanički podaci

Težina	[g]	153
Kućište		Kvadratno
Materijali		PBT
Optički materijal		PMMA
Poravnanje optike		bočna optika

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
--------	-------	-----------------

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	Kutni pričvršćivač: 1, E20461 izvijač
-------------------	--

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak

