


Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OTS-00KG/6M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: OT5008

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 Potenciometar
po jedna odašiljačka dioda u gornjoj i donjoj optici



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Kućiste	Kvadratno

Primjena

Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla
-----------------	--------------------------------------

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...55 DC
Potrošnja struje	[mA]	20; ((24 V))
Zaštitna klasa		II
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		Infracrveno svjetlo
Valna duljina	[nm]	880

Izlazi

Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora


Predajnik / prijamnik	predajnik
Doseg [m]	< 10



Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OTS-00KG/6M

Prilagodljivo područje		ne	
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm]		524	
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na		pri maksimalnom rastojanju	
Radni uvjeti			
Temperatura okoline [°C]		-25...60	
Zaštita		IP 67	
Testovi / odobrenja			
EMC		EN 60947-5-2	
Mehanički podaci			
Kućište		Kvadratno	
Dimenzije [mm]		75 x 19 x 30	
Materijali		PBT	
Optički materijal		PMMA	
Prikazi / radni elementi			
Prikaz		Pogon	1 x LED, Zeleno
Dodatna oprema			
Isporuka obuhvata		Kutni pričvršćivač: 1, E20441 izvijač	
Opaske			
Količina pakiranja		1 kom.	
Električni priključak			
Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm²			
Priključak			



BN = Boje žica :
 BU = Smeđe
 Plavo