


Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OTE-FPKG/24V/6M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



- 1 Potenciometar
Prijemnik u donjoj optici

Značajke proizvoda

Kućište

Kvadratno

Primjena

Načelo funkcije

Senzor blokade jednosmjernog svjetla

Električni podaci

Radni napon	[V]	18...36 DC
Potrošnja struje	[mA]	30; ((24 V))
Zaštitna klasa		II
Zaštita od obrnutog polariteta		da

Izlazi

Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	100
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	100
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da

Domet nadzora



Predajnik / prijamnik		prijamnik
Doseg	[m]	< 10
Prilagodljivo područje		da



Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OTE-FPKG/24V/6M

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-10...50
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B
Mehanički podaci		
Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	75 x 19 x 30
Materijali		PBT
Optički materijal		PMMA
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Priključak		



BN =
BU =
BK =

Boje žica :
Smeđe
Plavo
crno