


Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OTS-00KG/24V/6M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: OT5008

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



- 1 Potenciometar
po jedna odašiljačka dioda u gornjoj i donjoj optici

Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Kućište	Kvadratno

Primjena

Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla
-----------------	--------------------------------------

Električni podaci

Radni napon [V]	18...36 DC
Potrošnja struje [mA]	20; ((24 V))
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Valna duljina [nm]	880

Izlazi

Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora


Predajnik / prijamnik	predajnik
Doseg [m]	< 10
Prilagodljivo područje	ne



Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OTS-00KG/24V/6M

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-10...50
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
Mehanički podaci		
Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	75 x 19 x 30
Materijali		PBT
Optički materijal		PMMA
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm ²		
Priključak		



BN = Boje žica :
 BU = Smeđe
 Plavo